

Garant**6-briaunių 1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys 10 vnt., Antgalių kiekis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	639402 10
GTIN	4062406061418
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su sriegiu M5 – M27.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės,

6-briaunės: 10 vnt. Nr. 643229

dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Techninis aprašymas

Dalių skaičius	10
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-19 mm
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas

Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Ilgis	257 mm
Plotis	147 mm
Aukštis	45 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	5×10
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

Sisteminė dėžė Tipas 2	630310 2
Sisteminė dėžė Tipas 2	630305 2
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643229 4
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643229 5
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643229 7
PUR putplasčio įdėklas Kontrastingos spalvos padeda greičiau surasti reikiamą įrankį. 639402	630304 639402
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643229 12
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 17 mm	643229 17
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 19 mm	643229 19