

Garant**12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 34mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	642129 34
GTIN	4062406061708
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės** darbams net ir labai ankštose vietose. 12-briaunis (dvigubas šešiabriaunis) su varžtus ir veržles tausojančiu **HT-drive** profiliu.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 12-briaunius atsuktuvų antgalius (net ir colinių dydžių) galima įsigyti el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

Techninis aprašymas

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	45 mm
Ilgis	44 mm
Rakto dydis	34 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė