

**Garant****6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	642229 19
GTIN	4062406061821
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

**Labai tikslūs galvučių dydžiai** saugo varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės**, tinka darbams net ir labai ankštose vietose. 6-briaunis su varžtus ir veržles tausojančiu **HT-drive** profiliu.

**Standartas:**

**DIN 3124**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Pastaba:**

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT. Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

**Techninis aprašymas**

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	26,5 mm
Ilgis	38 mm
Rakto dydis	19 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė