

**Garant****12-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	642129 32
GTIN	4062406061692
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

**Labai tikslūs galvučių dydžiai** saugo varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės** darbams net ir labai ankštose vietose. 12-briaunis (dvigubas šešiabriaunis) su varžtus ir veržles tausojančiu **HT-drive** profiliu.

**Standartas:**

**DIN 3124**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Pastaba:**

GARANT ir HOLEX 12-briaunius atsuktuvų antgalius (net ir colinių dydžių) galima įsigyti el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

**Techninis aprašymas**

Ø iš judesio perdavos detalei pusės	42 mm
Rakto dydis	32 mm
Ilgis	44 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	12-briaunės galvutės
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė