

Garant**6-briaunė 1/2 colio galvutė, Rakto dydis: 11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	642229 11
GTIN	4062406061746
Produktų klasė	61A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas **DIN 3120**.

Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. **Plonasienės**, tinka darbams net ir labai ankštose vietose. 6-briaunis su varžtus ir veržles tausojančiu **HT-drive** profiliu.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT. Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).

Techninis aprašymas

Ilgis	38 mm
Rakto dydis	11 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	16,6 mm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in

Norma	DIN 3124
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas
Produkto rūšis	Galvutė