

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydis: 50/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirtis	259015 8
Plokštelės dydis	15 mm
Svirties varžtas	259018 7
Darbinės dalies ilgis L_3	35 mm
Bendras ilgis L	350 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Atraminė plokštelė	259031 28
Laikiklio ISO kodas	A50U PDUNR/L15
Užspaudimo ilgis L_2	48 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D_{min}	63 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Koto Ø D_s	50 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis

Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500