

Garant**Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydis: 50/15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	15 mm
Laikiklio ISO kodas	A50U PDUNR/L15
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Svirties varžtas	259018 7
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	63 mm
Bendras ilgis L	350 mm
Atraminė plokštelė	259031 28
Užspaudimo ilgis L ₂	48 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	35 mm
Svirtis	259015 8
Koto Ø D _s	50 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis

Ištekimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500