

 GRIDLINE

## Vežimėlis su stalčiais, 36×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 860/0



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	930727 860/0
GTIN	4062406062361
Produktų klasė	9GK

### Aprašas

#### Aprašymas:

Tinka naudoti su stalčiais 36x20G.

Montavimo vežimėlis 40x24G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K-Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

#### Lakavimas:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

#### Pastaba:

Galima naudoti tik stalčius Nr. 930744 arba Nr. 930746 (su atskirų stalčių fiksatoriumi).

medžiagos storis: 1,2 mm

Stalčių ištraukimas: ištraukimo fiksatorius

Reguliuojamas aukštis kas: 25 mm

Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 885 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 600 mm

Naud. aukštis: 600 mm

Stalčių bloko aukštis: 700 mm  
maksimali keliamoji galia: 600 kg

## Techninis aprašymas

Stalčių bloko aukštis	700 mm
Aukštis	885 mm
Gylis	600 mm
maksimali keliamoji galia	450 kg
Naud. aukštis	600 mm
Svoris	65 kg
Ratuko Ø	125 mm
Plotis	1000 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×20G

## Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	930744 50
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	930744 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	930746 75
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 250 mm	930746 250
	930744 300

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	930746 200
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	930746 300
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	930744 75
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	930746 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	930744 150
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	930746 125
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	930744 200
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 250 mm	930744 250
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	930744 125
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 200 kg Stalčių aukštis 150 mm	930746 150
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X20	951830 36X20
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams, 5 vnt. Matmenys G 36X20	951885 36X20
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X20	951910 36X20