

Garant GRIDLINE

**Įrankių spintos korpusas be stalčių, 36×20G, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930735 1000
GTIN	4062406062378
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 40×24G, tinkantis 36×20G stalčiams. Stalčiai įstatomi kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Tinka:**

Stalčiai Nr. 930743, 930744, 930745, 930746.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius reikėtų nepamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

**Techninis aprašymas**

Plotis	1000 mm
Aukštis	1000 mm
Naud. aukštis	900 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Durų skaičius	0
Gylis	600 mm
Svoris	47 kg
Plotis G	40
Gylis G	24
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×20G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21