

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 20×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/6A****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931005 800/6A
GTIN	4062406062415
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 24×28G, su stalčiais 20×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm

stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	800 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Naud. aukštis	700 mm
Plotis	600 mm
Svoris	105 kg
Stalčių naudingasis gylis G	24
Durų skaičius	0
Gylis	700 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių skaičius	6
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

---

**Priedai**

Stalčius75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931043 75
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931043 100
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 200 mm	931043 200
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931043 150
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	931035 800