

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 20×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 800/6**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931005 800/6
GTIN	4062406062408
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 24×28G, su stalčiais 20×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm

stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Durų skaičius	0
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčių skaičius	6
Plotis	600 mm
Naud. aukštis	700 mm
Aukštis	800 mm
Svoris	104 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Gylis	700 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčius75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931043 100
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931043 50
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 125 mm	931043 125
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 300 mm	931043 300
Stalčius75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931043 75
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 800 mm	931035 800