

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 20×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	931005 1000/7
GTIN	4062406062439
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 24×28G, su stalčiais 20×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 20×24

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 600 mm

Gylis: 700 mm

Naud. aukštis: 900 mm

Naudingasis aukštis stalčiams: 900 mm
Stalčiaus naudingasis plotis: 500 mm

Techninis aprašymas

Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Aukštis	1000 mm
Plotis	600 mm
Svoris	123 kg
Stalčių skaičius	7
Stalčių naudingasis gylis G	20×24
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Naud. aukštis	900 mm
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	300 mm
Durų skaičius	0
Gylis	700 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %

Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčius, 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931043 75
Stalčius, 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931043 50
Stalčius, 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	931043 300
Stalčius, 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931043 150
Stalčius, 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931043 100
Stalčius, 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	931043 125
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm	931035 1000