

 GRIDLINE

Vežimėlis su stalčiais, 20×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 860/0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	931027 860/0
GTIN	4062406062460
Produktų klasė	9GK

Aprašas

Aprašymas:

Tinka naudoti su stalčiais 20x24G.

Montavimo vežimėlis 24x28G su 2 stabiliais ir 2 valdomais ratukais su rutuliniais guoliais, Ø 125 mm, su poliuretano danga, valdomus ratukus galima užfiksuoti. Su pakeltu krašteliu iš 4 pusių, rievėtos gumos patiesalu ir 2K-Haptoprene® stūmimo rankenomis. Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Lakavimas:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Galima naudoti tik stalčius Nr. 931046 arba Nr. 931048 (su atskirų stalčių fiksatoriumi).

medžiagos storis: 1,2 mm

Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius

Reguliuojamas aukštis kas: 25 mm

Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 885 mm

Plotis: 600 mm

Gylis: 700 mm
 Naud. aukštis: 600 mm
 Stalčių bloko aukštis: 700 mm
 maksimali keliamoji galia: 600 kg

Techninis aprašymas

maksimali keliamoji galia	470 kg
Plotis	600 mm
Stalčių bloko aukštis	700 mm
Naud. aukštis	600 mm
Svoris	54 kg
Ratuko Ø	125 mm
Aukštis	885 mm
Gylis	700 mm
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×24G

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 250 mm	931046 250
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931046 150
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 300 mm	931046 300
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931046 75

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	931046 200
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931046 100
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931046 50
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka, 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	931046 125
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X24	951910 20X24
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams, 5 vnt. Matmenys G 20X24	951885 20X24
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X24	951830 20X24