

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/7A



Užsakymo data

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 931105 1000/7A |
| GTIN | 4062406062583 |
| Produktų klasė | 9GK |

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 26×24

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 750 mm

Gylis: 700 mm

Naud. aukštis: 900 mm
 Naudingasis aukštis stalčiams: 900 mm
 Stalčiaus naudingasis plotis: 650 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------|
| Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių | ne |
| ComfortClose | ne |
| Svoris | 149 kg |
| Stalčių naudingasis gylis G | 26×24 |
| Stalčių naudingasis plotis G | 26 |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 600 mm |
| Gylis | 700 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 24 |
| stalčių priekio aukštis | 50 mm |
| stalčių priekio aukštis | 75 mm |
| stalčių priekio aukštis | 100 mm |
| stalčių priekio aukštis | 125 mm |
| stalčių priekio aukštis | 150 mm |
| stalčių priekio aukštis | 200 mm |
| stalčių priekio aukštis | 200 mm |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 650 mm |
| Stalčių skaičius | 7 |
| Aukštis | 1000 mm |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 900 mm |
| Durų skaičius | 0 |
| Plotis | 750 mm |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Naud. aukštis | 900 mm |
| Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta | ne |
| Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 |

| | |
|--|--|
| medžiagos storis | 1,2 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 26x24G |
| Produkto rūšis | Įrankių spinta |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm | 931163 150 |
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21 | 914227 HU21 |
| Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm | 931163 75 |
| Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm | 931163 100 |
| Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm | 931163 50 |
| Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm | 931163 200 |
| Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 125 mm | 931163 125 |
| Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm | 931155 1000 |