

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius:  
1000/6A**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	931105 1000/6A
GTIN	4062406062569
Produktų klasė	9GK

## Aprašymas

### Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

### Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

### Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

### Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

## Techninis aprašymas

Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių	ne
Stalčių naudingasis plotis G	26

ComfortClose	ne
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Gylis	700 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
Stalčių skaičius	6
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	750 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Naud. aukštis	900 mm
Aukštis	1000 mm
Svoris	135 kg
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Durų skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

## Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931163 150
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931163 100
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm	931163 200
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm	931155 1000