

Garant GRIDLINE

## Įrankių spinta su stalčiais 75 kg, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/8A



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	931105 1000/8A
GTIN	4062406062606
Produktų klasė	9GK

### Aprašymas

#### PASTABA: galima pasirinkti spalvą

#### Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

#### Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 75, 100, 100, 100, 150, 250

#### Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai antracito spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

#### Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 26×24

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 750 mm

Gylis: 700 mm

Naud. aukštis: 900 mm  
 Naudingasis aukštis stalčiams: 900 mm  
 Stalčiaus naudingasis plotis: 650 mm

## Techninis aprašymas

stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Naud. aukštis	900 mm
Plotis	750 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčių naudingasis plotis G	26
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių skaičius	8
Gylis	700 mm
ComfortClose	ne
Aukštis	1000 mm
Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių	ne
Durų skaičius	0
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Svoris	159 kg
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0

Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931163 75
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931163 100
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931163 50
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 250 mm	931163 250
Stalčius leistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931163 150
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm	931155 1000