

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 40/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	35 mm
Koto dydis	40 mm
Galvutės ilgis L ₁	48 mm
Svirtis	259015 1
Plokštelės dydis	19 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1906..
Bendras ilgis L	250 mm
Laikiklio ISO kodas	PSBNR/L 4040S19
Atraminė plokštelė	259031 16
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 1
Svirties varžtas	259018 1
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte