

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais 200 kg, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius:
1250/13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931115 1250/13
GTIN	4062406062972
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	1150 mm
---------------	---------

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	700 mm
Aukštis	1250 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
Plotis	750 mm
ComfortClose	ne
Naudingasis aukštis stalčiams	1150 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčių skaičius	13
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Rifliuotos gumos įklotas su pakeltu krašteliu iš 3 pusių	ne
Durų skaičius	0
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Svoris	231 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0

Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26x24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	931165 75
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931165 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1250 mm	931155 1250