

Garant GRIDLINE

7S įrankių spinta su 7 stalčiais, 26×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/7S**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931125 1000/7S
GTIN	4062406063009
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 30×28G su 7 stalčiais 26×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.:

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilki, RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse. Kaina galioja tik šiai spalvai.

Techninis aprašymas

Svoris	158 kg
Naud. aukštis	900 mm

Aukštis	1000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Durų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	700 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Plotis	750 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Stalčių skaičius	7
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto pavadinimo požymis	26×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm	931163 100
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm	931163 75
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm	931163 50
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 250 mm	931163 250
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm	931163 150
Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 125 mm	931163 125
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm	931155 1000