

Garant GRIDLINE

**Įrankių spintos korpusas be stalčių, 26×24G, Aukštis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931155 1500
GTIN	4062406063146
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 30×28G, tinkantis 26×24G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Tinka:**

Stačiai Nr. 931163, 931165, 931166, 931168.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

**Techninis aprašymas**

Naudingasis aukštis stalčiams	1400 mm
Svoris	57 kg
Gylis	700 mm
Durų skaičius	0

Aukštis	1500 mm
Plotis	750 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naud. aukštis	1400 mm
Gylis G	28
Plotis G	30
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas