

Garant GRIDLINE

Įrankių spintos korpusas be stalčių, 26×24G, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931155 900
GTIN	4062406063115
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 30×28G, tinkantis 26×24G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stačiai Nr. 931163, 931165, 931166, 931168.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Durų skaičius	0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naud. aukštis	800 mm
Gylis	700 mm

Plotis	750 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	800 mm
Svoris	41 kg
Aukštis	900 mm
Plotis G	30
Gylis G	28
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Stalčių skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas