

bimos

Sukama taburetė, apmušta dirbtine oda, su kojelėmis**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	965405
GTIN	4016849535074
Produktų klasė	96B

Aprašymas**Modelis:**

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš minkštos plaunamos dirbtinės odos su paminkštiniu, juodos spalvos, su kraštelių apsaugomis.

Kryžminio pado-Ø 640 mm.

Sėdynės Ø 400 mm.

Standartas:**DIN 68877**

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 430 - 600 mm

Sėdynės Ø: 400 mm

Sukryžiuotų atraminių kojų Ø: 640 mm

Sėdynės medžiagos spalva: juoda

Techninis aprašymas

Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	640 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Iš plastiko

Norma	DIN 68877
Sėdynės Ø	400 mm
Kryžminė koja	Kojelė
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės medžiaga	Dirbtinė oda
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Serija	Base-Tec
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	430 - 600 mm
Produkto rūšis	Taburetė

Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
------------------------------	--------