

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 40/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Spyruoklių rinkinys	259044 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1906..
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 1
Atraminė plokštelė	259031 16
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	45 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	50 mm
Koto dydis	40 mm
Svirties varžtas	259018 1
Bendras ilgis L	250 mm
Laikiklio ISO kodas	PSKNR/L 4040S19
Svirtis	259015 1
Plokštelės dydis	19 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas $\kappa$	75 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte