

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 40/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	45 mm
Atraminė plokštelė	259031 16
Bendras ilgis L	250 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 1
Plokštelės dydis	19 mm
Svirties varžtas	259018 1
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1906..
Darbinės dalies ilgis L ₄	50 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 1
Serija	QuickTurn
Svirtis	259015 1
Koto dydis	40 mm
Laikiklio ISO kodas	PSSNR/L 4040S19
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte