

Garant
eco tekimo plokštelių laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	251114 20/12
GTIN	4062406063207
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklių rinkinys	259044 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Atraminė plokštelė	259031 20
Koto dydis	20 mm
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	10,3 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	28 mm
Serija	QuickTurn
Svirties varžtas	259018 2
Svirtis	259015 2
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	125 mm
Laikiklio ISO kodas	PSDNN 2020K12
Plokštelės dydis	12 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte