

Garant**eco tekinimo plokštelių laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 16/12mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251114 16/12
GTIN	4062406063191
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirtis	259015 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Koto dydis	16 mm
Serija	QuickTurn
Tinkamos keičiamos plokštelės	SN.. 1204..
Svirties varžtas	259018 2
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	100 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Funkcinis plotis L ₄ neutralaus laikiklio darbinis plotis	8,3 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L ₁	31 mm
Laikiklio ISO kodas	PSDNN 1616H12
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminė plokštelė	259031 20
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte