

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1250/13****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 931305 1250/13 |
| GTIN             | 4062406063580  |
| Produktų klasė   | 9GK            |

**Aprašymas****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×28G su stalčiais 36×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Plotis                       | 1000 mm |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 900 mm  |

|  |         |
|--|---------|
| Stalčių naudingasis gylis G                      | 24      |
| Naudingasis aukštis stalčiams                    | 1150 mm |
| Gylis  | 700 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 75 mm   |
| stalčių priekio aukštis                          | 75 mm   |
| stalčių priekio aukštis                          | 75 mm   |
| stalčių priekio aukštis                          | 75 mm   |
| stalčių priekio aukštis                          | 75 mm   |
| stalčių priekio aukštis                          | 75 mm   |
| stalčių priekio aukštis                          | 100 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 100 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 100 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 100 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 100 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 100 mm  |
| stalčių priekio aukštis                          | 100 mm  |
| Naud. aukštis                                    | 1150 mm |
| Stalčių naudingasis plotis G                     | 36      |
| Durų skaičius                                    | 0       |
| Stalčiaus naudingasis gylis                      | 600 mm  |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti      | taip    |
| Stalčių naudingasis gylis G                      | 36x24   |
| Aukštis  | 1250 mm |
| Svoris   | 282 kg  |
| Stalčių skaičius                                 | 13      |
| Ištraukiamų lentynų skaičius                     | 0       |
| Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta    | ne      |
| medžiagos storis                                 | 1,2 mm  |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 %  |
| Stalčių ištraukimas                   | Ištraukimo fiksatorius   |
| Reguliuojamas aukštis kas             | 25 mm  |
| Cilindrinė spyna                      | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis           | 36×24G   |
| Produkto rūšis                        | Įrankių spinta   |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm  | 931353 75   |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm | 931353 150  |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm  | 931353 50   |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 125 mm | 931353 125  |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 300 mm | 931353 300  |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm | 931353 100  |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 250 mm | 931353 250  |
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21                 | 914227 HU21 |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm | 931353 200  |
| Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1250 mm     | 931335 1250 |