

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 75 kg, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/10**Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 931305 1000/10 |
| GTIN | 4062406063542 |
| Produktų klasė | 9GK |

Aprašymas**Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×28G su stalčiais 36×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------|--------|
| Naud. aukštis | 900 mm |
| stalčių priekio aukštis | 75 mm |

| | |
|--|------------------------|
| stalčių priekio aukštis | 75 mm |
| stalčių priekio aukštis | 75 mm |
| stalčių priekio aukštis | 75 mm |
| stalčių priekio aukštis | 100 mm |
| stalčių priekio aukštis | 100 mm |
| stalčių priekio aukštis | 100 mm |
| stalčių priekio aukštis | 100 mm |
| stalčių priekio aukštis | 100 mm |
| stalčių priekio aukštis | 100 mm |
| Durų skaičius | 0 |
| Svoris | 223 kg |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Stalčių naudingasis plotis G | 36 |
| Stalčių skaičius | 10 |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 900 mm |
| Aukštis | 1000 mm |
| Gylis | 700 mm |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 900 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 36×24 |
| Stalčių naudingasis gylis G | 24 |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 600 mm |
| Plotis | 1000 mm |
| Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 |
| Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta | ne |
| medžiagos storis | 1,2 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |

| | |
|-----------------------------|--|
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 36x24G |
| Produkto rūšis | Įrankių spinta |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21 | 914227 HU21 |
| Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm | 931335 1000 |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 100 mm | 931353 100 |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 125 mm | 931353 125 |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 150 mm | 931353 150 |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 200 mm | 931353 200 |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 250 mm | 931353 250 |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 300 mm | 931353 300 |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 50 mm | 931353 50 |
| Stalčiusleistinoji apkrova 75 kg Stalčių aukštis 75 mm | 931353 75 |
| Stalčių bėgeliai(pora) Leistinoji apkrova 75 kg | 939901 75 |