

Garant GRIDLINE

**Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 200 kg, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1250/7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931315 1250/7
GTIN	4062406063634
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×28G su stalčiais 36×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 250

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

**Techninis aprašymas**

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
---	------

Stalčių naudingasis gylis G	24
Gylis	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Naud. aukštis	1150 mm
Durų skaičius	0
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	200 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Svoris	201 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių skaičius	7
Aukštis	1250 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	1150 mm
Plotis	1000 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto pavadinimo požymis	36x24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

## Priedai

Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 150 mm	931355 150
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	931355 300
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	931355 200
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931355 100
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	931355 75
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	931355 125
Stalčiusleistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 250 mm	931355 250
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1250 mm	931335 1250