

Garant GRIDLINE

Įrankių spinta su stalčiais leistinoji apkrova 200 kg, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	931315 1000/7
GTIN	4062406063603
Produktų klasė	9GK

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Pilnai sukomplektuota įrankių spinta 40×28G su stalčiais 36×24G. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Stalčius **50 mm 75 kg** keliamosios galios. Stalčius **nuo 75 mm 200 kg** keliamosios galios.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Stalčių naudingasis gylis G: 36×24

Aukštis: 1000 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 700 mm
 Naud. aukštis: 900 mm
 Naudingasis aukštis stalčiams: 900 mm
 Stalčiaus naudingasis plotis: 900 mm

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Aukštis	1000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	1000 mm
Naud. aukštis	900 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
stalčių priekio aukštis	50 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	125 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	150 mm
stalčių priekio aukštis	250 mm
Stalčių skaičius	7
Gylis	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Durų skaičius	0
Stalčių naudingasis plotis G	36
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis gylis G	24
Svoris	181 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Pagrindas po reguliuojamo aukščio darbo vieta	ne
medžiagos storis	1,2 mm

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 150 mm	931355 150
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 100 mm	931355 100
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 125 mm	931355 125
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 200 mm	931355 200
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 75 mm	931355 75
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 250 mm	931355 250
Stalčius leistinoji apkrova 200 kg Stalčių aukštis 300 mm	931355 300
Įrankių spintos korpusas be stalčių Aukštis 1000 mm	931335 1000