

bimos

## Sukama taburetė, apmušta audeklu, su kojelėmis



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	965410
GTIN	4016849572345
Produktų klasė	96B

### Aprašymas

#### Modelis:

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš minkštos medžiagos su pamušalu, juodos spalvos, su kraštelių apsaugomis.

Kryžminio pado-Ø 640 mm.

Sėdynės Ø 400 mm.

#### Standartas:

##### DIN 68877

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 430 - 600 mm

Sėdynės Ø: 400 mm

Sukryžiuotų atraminių kojų Ø: 640 mm

Sėdynės medžiagos spalva: juoda

### Techninis aprašymas

Kryžminės kojos medžiaga	Iš plastiko
Kryžminė koja	Kojelė

Sėdynės medžiaga	Medžiaga
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sėdynės Ø	400 mm
Norma	DIN 68877
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	640 mm
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Serija	Base-Tec
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	430 - 600 mm
Produkto rūšis	Taburetė

---

## Priedai

Kojelės(1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
------------------------------	--------