

bimos

Universalių reguliuojamo aukščio rankų atramų pora Work-Tec ir Work-Tec plus



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965388
GTIN	4016849095813
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

Krūviui nuimti nuo viršutinės kūno dalies ir rankų galima reguliuoti 4D rankų atramų aukštį (110 mm), plotį (50 mm) ir gylį (60 mm) bei dar pasukti (45°).

Paskirtis:

Rankų atramos darbinėms kėdėms Base-Tec, Work-Tec und Work-Tec plus.

Nelaidžios ESD.

Nėra modeliui su buko Multiplex Nr. 965330 – 965332.

Techninis aprašymas

šoninis reguliavimas	50 mm
Porankių medžiaga	Plastikas
Pakreipimo ribos	45 laipsniai
Reguliuojamas aukštis	110 mm
Gylio reguliavimas	40 mm
Serija	Work-Tec
Produkto rūšis	Porankis

