

Garant GRIDLINE

Įrankių spintos korpusas be stalčių, 36×24G, Aukštis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931335 1500
GTIN	4062406063733
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 40×28G, tinkantis stalčiams 36×24G. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai 24G rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stačiai Nr. 931353, 931354, 931355, 931356.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parenkant stalčius spintos korpusui nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukštis	1500 mm
Naud. aukštis	1400 mm
Svoris	65 kg

Plotis	1000 mm
Durų skaičius	0
Gylis	700 mm
Naudingasis aukštis stalčiams	1400 mm
Gylis G	28
Plotis G	40
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21