

Garant GRIDLINE

Įrankių spintos korpusas be stalčių, 36×24G, Aukštis: 1250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931335 1250
GTIN	4062406063726
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 40×28G, tinkantis stalčiams 36×24G. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai 24G rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stačiai Nr. 931353, 931354, 931355, 931356.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Parenkant stalčius spintos korpusui nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Plotis	1000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Durų skaičius	0
Naudingasis aukštis stalčiams	1150 mm

Naud. aukštis	1150 mm
Gylis	700 mm
Aukštis	1250 mm
Svoris	58 kg
Plotis G	40
Gylis G	28
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Stalčių skaičius	0
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21