

Garant GRIDLINE

Įrankių spintos korpusas be stalčių, 36×24G, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931335 800
GTIN	4062406063702
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas 40×28G, tinkantis stalčiams 36×24G. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai 24G rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stačiai Nr. 931353, 931354, 931355, 931356.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parentant stalčius spintos korpusui nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Gylis	700 mm
Svoris	45 kg
Durų skaičius	0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Naudingasis aukštis stalčiams	700 mm
Aukštis	800 mm
Naud. aukštis	700 mm
Plotis	1000 mm
Plotis G	40
Gylis G	28
Modelis	patiems susikomplektuoti
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Stalčių skaičius	0
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21