

Garant GRIDLINE

**Stalčius 75 kg, 20×20G, Stalčių aukštis: 75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930533 75
GTIN	4062406063900
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui 25 mm tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).

**Tinka:**

Įrankių spintos korpusas 24×24G Nr. 930525.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	50 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Svoris	9 kg
Priekio aukštis	75 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Naudingasis plotis G	20
Naudingasis gylis G	20
Paskirtis	Įrankių spinta

Naudingasis gylis	500 mm
Naudingas plotis	500 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Stalčius

## Priedai

Rankenų juostelės su dangteliais galuose20 vnt. Tipas 10	951025 10
Etikečių juostelių rinkinys10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 20	951030 20
PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 20	951032 20