


Garant GRIDLINE

Stalčius leistinoji apkrova 75 kg, 36×24G, Stalčių aukštis: 200mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 931353 200 |
| GTIN | 4062406063795 |
| Produktų klasė | 9GK |

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 75 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 40×28G Nr. 931335.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Naud. aukštis | 175 mm |
| Priekio aukštis | 200 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 36×24 |
| Svoris | 22 kg |
| Naudingasis plotis G | 36 |
| Naudingasis gylis G | 24 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Paskirtis | Įrankių spinta |
| Naudingas plotis | 900 mm |
| Naudingasis gylis | 600 mm |
| su atskirų stalčių fiksatoriumi | ne |
| medžiagos storis | 1,2 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 36×24G |
| Produkto rūšis | Stalčius |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10 | 951025 10 |
| PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36 | 951032 36 |
| Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36 | 951030 36 |