


Garant GRIDLINE

**Stalčius leistinoji apkrova 75 kg, 36×24G, Stalčių aukštis: 75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931353 75
GTIN	4062406063757
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).  
Leistinoji apkrova – 75 kg.

**Tinka:**

Įrankių spintos korpusas 40×28G Nr. 931335.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

**Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Naud. aukštis	50 mm
Priekio aukštis	75 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Svoris	16 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naudingasis plotis G	36
Naudingasis gylis G	24
Paskirtis	Įrankių spinta

Naudingasis gylis	600 mm
Naudingas plotis	900 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Stalčius

## Priedai

Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36	951032 36
Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36	951030 36