


Garant GRIDLINE

## Stalčius leistinoji apkrova 200 kg, 36×24G, Stalčių aukštis: 200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	931355 200
GTIN	4062406063863
Produktų klasė	9GK

### Aprašymas

#### Modelis:

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 200 kg.

#### Tinka:

Įrankių spintos korpusas 40×28G Nr. 931335.

#### Tiekimo sudėtis:

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

#### Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

**Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

### Techninis aprašymas

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Priekio aukštis	200 mm
Svoris	22 kg
Naud. aukštis	175 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Naudingasis gylis G	24
Naudingasis plotis G	36

Paskirtis	Įrankių spinta
Naudingas plotis	900 mm
Naudingasis gylis	600 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Stalčius

## Priedai

Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36	951030 36
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 36	951032 36