

Garant GRIDLINE

Stalčius leistinoji apkrova 75 kg, 26×20G, Stalčių aukštis: 150mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930633 150
GTIN	4062406064006
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminio rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova 75 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 30×24G Nr. 930625.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Priekio aukštis	150 mm
Svoris	15 kg
Naud. aukštis	125 mm
Naudingasis gylis G	20
Naudingasis plotis G	26

Paskirtis	Įrankių spinta
Naudingasis gylis	500 mm
Naudingas plotis	650 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×20G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26	951030 26
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26	951032 26