


Garant GRIDLINE

Stalčius leistinoji apkrova 75 kg, 26×20G, Stalčių aukštis: 300mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930633 300
GTIN	4062406064037
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova 75 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 30×24G Nr. 930625.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	275 mm
Priekio aukštis	300 mm
Svoris	19 kg
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naudingasis gylis G	20

Naudingasis plotis G	26
Paskirtis	Įrankių spinta
Naudingas plotis	650 mm
Naudingasis gylis	500 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×20G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26	951032 26
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams, 5 vnt. Matmenys G 26X20	951885 26X20
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26	951030 26