

Garant GRIDLINE

Stalčius 75 kg, 20×20G, Stalčių aukštis: 100mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930533 100
GTIN	4062406063917
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui 25 mm tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 24×24G Nr. 930525.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Priekio aukštis	100 mm
Svoris	10 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naud. aukštis	75 mm
Naudingasis gylis G	20
Naudingasis plotis G	20

Paskirtis	Įrankių spinta
Naudingasis gylis	500 mm
Naudingas plotis	500 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 20	951032 20
Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 20	951030 20