

Garant GRIDLINE

**Stalčius leistinoji apkrova 200 kg, 26×20G, Stalčių aukštis: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	930635 250
GTIN	4062406064099
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinautomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova 200 kg.

**Tinka:**

Įrankių spintos korpusas 30×24G Nr. 930625.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

**Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Svoris	17 kg
Naud. aukštis	225 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Priekio aukštis	250 mm
Naudingasis plotis G	26

Naudingasis gylis G	20
Paskirtis	Įrankių spinta
Naudingas plotis	650 mm
Naudingasis gylis	500 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×20G
Produkto rūšis	Stalčius

## Priedai

Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26	951032 26
Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26	951030 26