

bimos

Sukama taburetė, apmušta audeklu su ratukais



Užsakymo data

Užsakymo numeris	965411
GTIN	4016849571799
Produktų klasė	96B

Aprašymas

Modelis:

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš minkštos medžiagos su pamušalu, juodos spalvos, su kraštelių apsaugomis.

Kryžminio pado Ø 640 mm.

Standartas:

DIN 68877

Dėmesio:

Sėdynės Ø 400 mm.

Techninis aprašymas

Sėdynės medžiaga	Medžiaga
Kryžminė koja	Ratukų rinkinys
Stovas	5 dalių kryžminė koja
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius

Sėdynės Ø	400 mm
Kryžminės kojos medžiaga	Iš plastiko
Ratukai	ratukai su fiksatoriais kietoms grindims, priklausomai nuo svorio
Sėdynės medžiagos spalva	juoda
Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	640 mm
Norma	DIN 68877
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Serija	Base-Tec
Modelis	su ratukais
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	430 - 600 mm
Produkto rūšis	Taburetė

Priedai

Ratukai(1 rinkinys = 5 vnt.)	963187
------------------------------	--------