

bimos

## Sukama taburetė, medinė, su kojelėmis



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	965390
GTIN	4016849295527
Produktų klasė	96B

### Aprašymas

#### Modelis:

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš buko Multiplex, dažyta/ lakuota natūralia spalva.

Kryžminio pado-Ø 640 mm.

Sėdynės Ø 400 mm.

#### Standartas:

##### DIN 68877

Kėdės keliamoji galia: 120 kg

Aukščio reguliavimo ribos: 430 - 600 mm

Sėdynės Ø: 400 mm

### Techninis aprašymas

Sukryžiuotų atraminių kojų Ø	640 mm
Svoris	6,5 kg
Stovas	5 dalių kryžminė koja

Kryžminės kojos medžiaga	Iš plastiko
Aukščio reguliatorius	Pneumatinis amortizatorius
Sėdynės Ø	400 mm
Sėdynės medžiaga	Buko Multiplex
Norma	DIN 68877
Kryžminė koja	Kojelė
Aukščio reguliavimo būdas	Valdymo žiedas
Serija	Base-Tec
Modelis	be ratukų
Kėdės keliamoji galia	120 kg
Aukščio reguliavimo ribos	430 - 600 mm
Produkto rūšis	Taburetė

---

## Priedai

Kojelės (1 rinkinys = 5 vnt.)	963188
-------------------------------	--------