

HOLEX®
Keturbriaunių užmaunamų raktų rinkinys 1/4 colių 17 vnt., Tipas: 6

Užsakymo data

Užsakymo numeris	630167 6
GTIN	4062406064532
Produktų klasė	62A

Aprašas
Aprašymas:
Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124.

Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams / veržlėms gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T formos rankena: 1 vnt. kaip Nr. 633029

Įstatoma rankena: 1 vnt. kaip Nr. 632829

Ilgintuvai: 1 vnt. Nr. 632420 dyd. 150

Šarnyras: 1 vnt. Nr. 633520

Terkšlė: 1 vnt. Nr. 632300

Sudėta į: Lakštinio plieno dėžė

Ilgis: 234 mm

Plotis: 104 mm

Aukštis: 41 mm

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

6-briaunių galvučių dydžių ribos: 4-13 mm

Techninis aprašymas

6-briaunių galvučių dydžių ribos	4-13 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	6-briaunis užmaunamas raktas
Pakuotė	Lakštinio plieno dėžė
Ilgis	234 mm
Plotis	104 mm
Aukštis	41 mm

Priedai

6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 8 mm	631020 8
6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 4,5 mm	631020 4,5
6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 11 mm	631020 11
6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 4 mm	631020 4
6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 7 mm	631020 7
6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 5 mm	631020 5
6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 13 mm	631020 13
6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 5,5 mm	631020 5,5
6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 6 mm	631020 6
6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 10 mm	631020 10
6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 12 mm	631020 12
6-briaunė galvutė 1/4 colio Rakto dydis 9 mm	631020 9
Perjungiamoji terkšlė, 1/4" su išmetikliu	632300
Kardaninis šarnyras 1/4 colių Tipas	633520
Ilgintuvas 1/4 colių visas ilgis 150 mm	632420 150