

Garant GRIDLINE

Stalčius 200 kg, 20×24G, Stalčių aukštis: 150mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931045 150
GTIN	4062406064747
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinauomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova 200 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 24×28G Nr. 931035.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016 **dengti milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

Svoris	14 kg
Naud. aukštis	125 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Priekio aukštis	150 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20×24

Naudingasis plotis G	20
Naudingasis gylis G	24
Paskirtis	Įrankių spinta
Naudingas plotis	500 mm
Naudingasis gylis	600 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×24G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 20	951032 20
Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 20	951030 20
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10