

HOLEX**Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis Ø DC k11: 33mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 162800 33 |
| GTIN | 4062406065133 |
| Produktų klasė | 120 |

Aprašymas**Modelis:**

Kūginės pjaunamosios dalies ilgis apie 3 kartus didesnis už nominalųjį Ø. Sustiprinta šerdis ir pjovimo briaunos su gūbreliu užtikrina stabilumą. Tolygus ir lengvas pjovimas dėl ypatingos pjovimo briaunos formos ir plačių spiralinių griovelių.

Paskirtis:

Ypač tinka konstrukcinių elementų montavimui, kai reikia praplėsti prasilenkiančias kiaurymes arba kai reikia padidinti kiaurymes kniedėms. Gaminant katilus, kniedinių skylių plėstuvai dedami ant pneumatinių rankinių gręžtuvų.

Pastaba:

SK kūgio įsprausstinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Bendras ilgis L | 354 mm |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 230 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 |
| Ø prie pjaunančiosios dalies | 24,6 mm |
| Morzės kūgio MK dydis | 4 |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm ² | 0,3 mm/aps, |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 210 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 33 mm |
| Tolerancija Nominalusis Ø | k11 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | DIN 311 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Kotas | Morzės kūgis |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 20 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 20 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 10 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 7 m/min | P |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |