


Garant GRIDLINE

Stalčius leistinoji apkrova 75 kg, 26×24G, Stalčių aukštis: 100mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	931163 100
GTIN	4062406064839
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.
Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui 25 mm tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).
Leistinoji apkrova 75 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 30×28G Nr. 931155.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**
Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

Priekio aukštis	100 mm
Svoris	15 kg
Naud. aukštis	75 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Naudingasis plotis G	26
Naudingasis gylis G	24

Paskirtis	Įrankių spinta
Naudingasis gylis	600 mm
Naudingas plotis	650 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
medžiagos storis	1,2 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	Stalčius

Priedai

PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26	951032 26
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26	951030 26