

Garant

Frezavimo galvutė 45° dešininė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214200 32/3
GTIN	4045197702319
Produktų klasė	210

Aprašymas**Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..
Tvirtinimo kiaurymės Ø	16 mm
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	44 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP